

Garant
CDCT S40104, Clase: HB7035


Datos de pedido

Número de pedido	268540 HB7035
GTIN	4062406057442
Clase de artículo	211

Descripción

CDCT S40104 HB7035 Clase: HB7035
 Rompevirutas: SF
 Profundidad de corte a_p : 0,05 - 0,23 mm
 Avance f : 0,03 - 0,25 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 150 m/min
 Velocidad de corte v_c aplicación secundaria: 60 - 150 m/min

Descripción técnica

Aplicación secundaria	K
Asignación fino/desbaste	Acabado
Radio angular	0,4 mm
Condición de corte	continuo
Velocidad de corte v_c aplicación secundaria	60 - 150 m/min
Profundidad de corte a_p	0,05 - 0,23 mm
Clase	HB7035

Material de corte	MD
Rompevirutas	SF
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 150 m/min
Aplicación principal	P
Avance f	0,03 - 0,25 mm/rev,
Recubrimiento	TiN
Código ISO plaquita de corte	CDCT S40104
Número de cambios/cortes	2
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado