

**Garant**
**GPCT S50104, Clase: HB7125-1**


### Datos de pedido

Número de pedido	268570 HB7125-1
GTIN	4062406057602
Clase de artículo	211

### Descripción

GPCT S50104 HB7125-1 Clase: HB7125-1  
 Rompevirutas: VS  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,05 - 0,35 mm  
 Avance  $f$ : 0,05 - 0,23 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 60 - 140 m/min

### Descripción técnica

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 140 m/min
Profundidad de corte $a_p$	0,05 - 0,35 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Avance $f$	0,05 - 0,23 mm/rev,
Rompevirutas	VS
Material de corte	MD
Aplicación principal	M

Condición de corte	continuo
Radio angular	0,4 mm
Clase	HB7125-1
Recubrimiento	Sin revestimiento
Código ISO plaquita de corte	GPCT S50104
Número de cambios/cortes	2
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado