

Garant
GPCT S50102, Clase: HU7310


Datos de pedido

Número de pedido	268560 HU7310
GTIN	4062406057510
Clase de artículo	211

Descripción

GPCT S50102 HU7310 Clase: HU7310
 Rompevirutas: AF
 Profundidad de corte a_p : 0,05 - 1,6 mm
 Avance f : 0,03 - 0,25 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 50 - 300 m/min

Descripción técnica

Radio angular	0,2 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 300 m/min
Condición de corte	continuo
Profundidad de corte a_p	0,05 - 1,6 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Avance f	0,03 - 0,25 mm/rev,
Clase	HU7310

Material de corte	MD
Aplicación principal	N
Rompevirutas	AF
Recubrimiento	Sin revestimiento
Código ISO plaquita de corte	GPCT S50102
Número de cambios/cortes	2
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado