

Garant
TDAT 070102, Clase: HB7125-1


Datos de pedido

Número de pedido	268630 HB7125-1
GTIN	4062406057824
Clase de artículo	211

Descripción

TDAT 070102 HB7125-1 Clase: HB7125-1

Rompevirutas: VS

 Profundidad de corte a_p : 0,05 - 0,23 mm

 Avance f : 0,05 - 0,23 mm/rev,

 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 140 m/min

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Radio angular	0,2 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 140 m/min
Aplicación principal	M
Material de corte	MD
Rompevirutas	VS
Avance f	0,05 - 0,23 mm/rev,
Condición de corte	continuo
Profundidad de corte a_p	0,05 - 0,23 mm

Clase	HB7125-1
Recubrimiento	Sin revestimiento
Código ISO plaquita de corte	TDAT 070102
Número de cambios/cortes	3
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado