

Garant
GCCT 060204, Clase: HB7125-1


Datos de pedido

Número de pedido	268600 HB7125-1
GTIN	4062406057725
Clase de artículo	211

Descripción

GCCT 060204 HB7125-1 Clase: HB7125-1
 Rompevirutas: VS
 Profundidad de corte a_p : 0,05 - 0,35 mm
 Avance f : 0,05 - 0,23 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 140 m/min

Descripción técnica

Radio angular	0,4 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 140 m/min
Avance f	0,05 - 0,23 mm/rev,
Aplicación principal	M
Rompevirutas	VS
Clase	HB7125-1
Profundidad de corte a_p	0,05 - 0,35 mm

Material de corte	MD
Asignación fino/desbaste	Acabado
Condición de corte	continuo
Recubrimiento	Sin revestimiento
Código ISO plaquita de corte	GCCT 060204
Número de cambios/cortes	2
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado