

**Garant****Fresa con mango, MD, Tipo: T1610/6****Datos de pedido**

Número de pedido	541000 T1610/6
GTIN	4062406057152
Clase de artículo	51D

**Descripción****Ejecución:**

Las fresas pequeñas con mango cilíndrico GARANT se fabrican exclusivamente con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada tenacidad y estabilidad máxima de aristas de corte mediante las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro. **Fresa con mango para desbarbado (interior)** con dentado inclinado a la izquierda y ángulo de 45° para el **achaflanado**.

**Aplicación:**

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

**Nota:**

Número de revoluciones reducido para fresas con mango con una longitud total de 120 mm: máximo 11 000 min<sup>#1</sup>

**Descripción técnica**

Ø del cabezal	16 mm
Descripción de la forma	Desbarbado

Ángulo	45 grados
Ø de mango	6 mm
Dentado abreviatura	Z3
Longitud total	70 mm
Grado de finura de dentado	medio
Longitud de cabeza	10 mm
Serie	Dentado Z3
Material de corte	MD
Tipo de producto	Fresa con mango