

Garant**RC.T 0803, Clase: HU7310-1**

Datos de pedido

Número de pedido	260630 HU7310-1
GTIN	4062406058395
Clase de artículo	21G

Descripción

RC.T 0803 HU7310-1 Rompevirutas: AM
Tolerancia: G
Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2 mm
Avance f: 0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 350 - 600 m/min

Descripción técnica

Material de corte	MD
Rompevirutas	AM
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	350 - 600 m/min
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Condición de corte	continuo
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,

Clase	HU7310-1
Aplicación principal	N
Recubrimiento	Sin revestimiento
Código ISO plaquita de corte	RCGT 0803
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	G
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado