

Garant
CCGT 030101, Clase: HB7125-1


Datos de pedido

Número de pedido	260046 HB7125-1
GTIN	4062406058678
Clase de artículo	211

Descripción técnica

Rompevirutas	VF
Aplicación principal	M
Clase	HB7125-1
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 300 m/min
Radio angular	0,1 mm
Avance f	0,03 - 0,1 mm/rev,
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Material de corte	MD
Profundidad de corte a_p	0,05 - 0,2 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Código ISO plaquita de corte	CCGT 030101

Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	G
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado