


**Garant****CNMG 09T308, Clase: HB7210-1**

## Datos de pedido

Número de pedido	250152 HB7210-1
GTIN	4062406058876
Clase de artículo	21G

## Descripción

CNMG 09T308 HB7210-1 Clase: HB7210-1  
Rompevirutas: GM  
Tolerancia: M  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mm  
Avance  $f$ : 0,3 - 0,7 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 100 - 450 m/min

## Descripción técnica

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	100 - 450 m/min
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Rompevirutas	GM
Clase	HB7210-1
Radio angular	0,8 mm

Avance f	0,3 - 0,7 mm/rev,
Material de corte	MD
Aplicación principal	K
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Recubrimiento	TiCN
Código ISO plaquita de corte	CNMG 09T308
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado