


Garant**CNMG 120404, Clase: HB7210-1**

Datos de pedido

Número de pedido	250156 HB7210-1
GTIN	4062406058883
Clase de artículo	21G

Descripción

CNMG 120404 HB7210-1 Clase: HB7210-1
Rompevirutas: GM
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,4 - 6,5 mm
Avance f : 0,3 - 0,7 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 100 - 450 m/min

Descripción técnica

Clase	HB7210-1
Material de corte	MD
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Radio angular	0,4 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Aplicación principal	K

Rompevirutas	GM
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 450 m/min
Avance f	0,3 - 0,7 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,4 - 6,5 mm
Recubrimiento	TiCN
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120404
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado