


Garant
CNMG 120416, Clase: HB7210-1


Datos de pedido

Número de pedido	250162 HB7210-1
GTIN	4062406058920
Clase de artículo	21G

Descripción

CNMG 120416 HB7210-1 Clase: HB7210-1
 Rompevirutas: GM
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,4 - 6,5 mm
 Avance f : 0,3 - 0,7 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 100 - 450 m/min

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Desbastado
Radio angular	1,6 mm
Profundidad de corte a_p	0,4 - 6,5 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 450 m/min
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Material de corte	MD

Rompevirutas	GM
Clase	HB7210-1
Aplicación principal	K
Avance f	0,3 - 0,7 mm/rev,
Recubrimiento	TiCN
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120416
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado