

CNMG 120408, Clase: HB7210-1



Datos de pedido

Número de pedido	250322 HB7210-1
GTIN	4062406058944
Clase de artículo	21G

Descripción

CNMG 120408 HB7210-1 Clase: HB7210-1

Rompevirutas: GG

Profundidad de corte a_o: 0,4 - 6,5 mm

Avance f: 0,32 - 0,8 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 100 - 450 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a _p	0,4 - 6,5 mm
Rompevirutas	GG
Asignación fino/desbaste	Acabado
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 450 m/min
Aplicación principal	K
Avance f	0,32 - 0,8 mm/rev,



Radio angular	0,8 mm
Clase	HB7210-1
Material de corte	MD
Recubrimiento	TiCN
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120408
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado