

Garant**Machos para roscar a máquina para agujeros ciegos, TiN, Tipo: NO.12-32****Datos de pedido**

Número de pedido	130045 NO.12-32
GTIN	4062406047931
Clase de artículo	10N

Descripción**Nota:**

Plazo de entrega: 49 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 3 uds.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UNEF

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 371

Pasos por pulgada: 32

Ø de rosca: 5,486 mm

Longitud total L: 80 mm

Ø de mango D_s: 6 mm

Vástago cuadrado □: 4,9 mm

Ø de agujero para roscar: 4,8 mm

Descripción técnica

Norma	DIN 371
Número de ranuras de sujeción	3
Material de corte	HSS E
Ø de mango D _s	6 mm
Número de filos Z	3
Profundidad de rosca	13,7 mm
Ø de rosca	5,486 mm

Paso de rosca	0,794 mm
Longitud total L	80 mm
Pasos por pulgada	32
Ø de agujero para roscar	4,8 mm
Vástago cuadrado □	4,9 mm
Tipo de rosca	UNEF
Tamaño de rosca	12-32 UNEF
Recubrimiento	TiN
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 2xD en agujero ciego
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar