


Garant**CC. T 09T308, Clase: HB7210-1**

Datos de pedido

Número de pedido	260152 HB7210-1
GTIN	4062406059217
Clase de artículo	21G

Descripción

CC. T 09T308 HB7210-1 Clase: HB7210-1

Rompevirutas: GM

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,2 - 2,5 mmAvance f : 0,1 - 0,25 mm/rev,Velocidad de corte v_c aplicación principal: 100 - 450 m/min

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 450 m/min
Aplicación principal	K
Radio angular	0,8 mm
Avance f	0,1 - 0,25 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	GM
Clase	HB7210-1
Profundidad de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Recubrimiento	TiCN
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T308
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado