

Garant
WNMG 080408, Clase: HB7210-1


Datos de pedido

Número de pedido	252208 HB7210-1
GTIN	4062406059194
Clase de artículo	21G

Descripción técnica

Rompevirutas	GG
Clase	HB7210-1
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 450 m/min
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	K
Profundidad de corte a_p	0,4 - 6,5 mm
Avance f	0,3 - 0,8 mm/rev,
Radio angular	0,8 mm
Material de corte	MD
Recubrimiento	TiCN
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080408

Número de cambios/cortes	6
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado