


**Garant****CC. T 120408, Clase: HB7210-1**

## Datos de pedido

Número de pedido	260160 HB7210-1
GTIN	4062406059224
Clase de artículo	21G

## Descripción

CC. T 120408 HB7210-1 Clase: HB7210-1

Rompevirutas: GM

Tolerancia: M

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmAvance  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/rev,Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 100 - 450 m/min

## Descripción técnica

Aplicación principal	K
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Avance $f$	0,1 - 0,25 mm/rev,
Radio angular	0,8 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	100 - 450 m/min

Rompevirutas	GM
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Clase	HB7210-1
Material de corte	MD
Recubrimiento	TiCN
Código ISO plaquita de corte	CCMT 120408
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado