

Garant**Macho de roscar a máquina para agujeros ciegos de rosca izquierda, TiN,
Tipo: 1-16****Datos de pedido**

Número de pedido	130046 1-16
GTIN	4062406051082
Clase de artículo	10N

Descripción**Nota:**

Plazo de entrega: 49 días naturales
Cantidad mínima de pedido: 1 ud.
Equipamiento especial, no se admiten devoluciones
Tipo de rosca: UN-LH
Material de corte: HSS E
Norma: DIN 376
Pasos por pulgada: 16
Ø de rosca: 25,4 mm
Longitud total L: 160 mm
Ø de mango D_s: 20 mm
Vástago cuadrado □: 16 mm
Ø de agujero para roscar: 23,9 mm

Descripción técnica

Norma	DIN 376
Paso de rosca	1,588 mm
Vástago cuadrado □	16 mm
Ø de agujero para roscar	23,9 mm
Profundidad de rosca	63,5 mm
Ø de rosca	25,4 mm
Material de corte	HSS E

Pasos por pulgada	16
Número de ranuras de sujeción	4
Número de filos Z	4
Ø de mango D _s	20 mm
Longitud total L	160 mm
Tipo de rosca	UN-LH
Tamaño de rosca	1-16 UN LH
Recubrimiento	TiN
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 2×D en agujero ciego
Sentido del corte	izquierda
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar