

Garant**DC. T 070204, Clase: HB7210-1**

Datos de pedido

Número de pedido	260452 HB7210-1
GTIN	4062406059248
Clase de artículo	21G

Descripción

DC. T 070204 HB7210-1 Clase: HB7210-1

Rompevirutas: GM

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,2 - 2,5 mmAvance f : 0,1 - 0,25 mm/rev,Velocidad de corte v_c aplicación principal: 100 - 450 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	K
Avance f	0,1 - 0,25 mm/rev,
Radio angular	0,4 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 450 m/min
Rompevirutas	GM

Condición de corte	continuo
Profundidad de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Clase	HB7210-1
Material de corte	MD
Recubrimiento	TiCN
Código ISO plaquita de corte	DCMT 070204
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado