

Garant**Machos para roscar a máquina para agujeros ciegos, TiN, Tipo: 5/16-32****Datos de pedido**

Número de pedido	130045 5/16-32
GTIN	4062406048082
Clase de artículo	10N

Descripción**Nota:**

Plazo de entrega: 49 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 3 uds.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UNEF

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 371

Pasos por pulgada: 32

Ø de rosca: 7,938 mm

Longitud total L: 90 mm

Ø de mango D_s: 8 mm

Vástago cuadrado □: 6,2 mm

Ø de agujero para roscar: 7,25 mm

Descripción técnica

Número de filos Z	3
Pasos por pulgada	32
Material de corte	HSS E
Número de ranuras de sujeción	3
Ø de mango D _s	8 mm
Paso de rosca	0,794 mm
Vástago cuadrado □	6,2 mm

Ø de agujero para roscar	7,25 mm
Longitud total L	90 mm
Norma	DIN 371
Profundidad de rosca	19,85 mm
Ø de rosca	7,938 mm
Tipo de rosca	UNEF
Tamaño de rosca	5/16-32 UNEF
Recubrimiento	TiN
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 2xD en agujero ciego
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar