


**CNMG 120404 Wiper, Clase: CA025P**

**Datos de pedido**

Número de pedido	250103 CA025P
GTIN	4960664863174
Clase de artículo	25E

**Descripción**

CNMG 120404 Wiper CA025P Clase: CA025P  
 Rompevirutas: WP  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
 Avance  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 105 - 435 m/min

**Descripción técnica**

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Material de corte	MD
Avance $f$	0,13 - 0,4 mm/rev,
Clase	CA025P
Aplicación principal	P

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	105 - 435 m/min
Rompevirutas	WP
Recubrimiento	CVD
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120404
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado