



## Fresa de avance elevado MFH mini, con perforación, Ø D / cantidad de filos Z: 40/5mm



### Datos de pedido

Número de pedido	221965 40/5
GTIN	4960664811496
Clase de artículo	250

### Descripción técnica

Refrigeración interior	sí
Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	0,55 grados
Longitud total $L_{\text{tot}}$	40 mm
Número de filos Z	5
Fresado circular de taladro Ø $D_{\text{máx.}}$	78 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{\text{mín.}}$	73 mm
Profundidad de corte máxima $a_{\text{p máx.}}$	1 mm
Tornillo para plaquita	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø de corte $D_c$	40 mm
Plaquita de corte adecuada	LOGU 0303..
Ø de perforación de asiento	16 mm
Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	31,3 mm

Ø D <sub>3</sub>	33 mm
Ángulo de ajuste κ	15 grados
Fz Helix	0,8
Ejecuciones de mangos	con perforación
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Ramping
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

---

## Accesorios

Tornillo de amarre	229713
--------------------	--------