


SNMG 120408, Clase: CA025P

Datos de pedido

Número de pedido	251254 CA025P
GTIN	4960664864683
Clase de artículo	25E

Descripción

SNMG 120408 CA025P Radio angular: 0,8 mm
 Clase: CA025P
 Rompevirutas: PS
 Profundidad de corte a_p : 1 - 4 mm
 Avance f : 0,15 - 0,6 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 420 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Clase	CA025P
Rompevirutas	PS
Radio angular	0,8 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 420 m/min

Profundidad de corte a_p	1 - 4 mm
Material de corte	MD
Avance f	0,15 - 0,6 mm/rev,
Recubrimiento	CVD
Código ISO plaquita de corte	SNMG 120408
Número de cambios/cortes	8
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado