


TNMG 160408, Clase: CA025P

Datos de pedido

Número de pedido	251583 CA025P
GTIN	4960664865154
Clase de artículo	25E

Descripción

TNMG 160408 CA025P Clase: CA025P

Rompevirutas: PS

Profundidad de corte a_p : 1 - 4,5 mm

Avance f : 0,15 - 0,6 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 420 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	PS
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 420 m/min
Profundidad de corte a_p	1 - 4,5 mm
Radio angular	0,8 mm
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Avance f	0,15 - 0,6 mm/rev,

Material de corte	MD
Clase	CA025P
Recubrimiento	CVD
Código ISO plaquita de corte	TNMG 160408
Número de cambios/cortes	6
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado