

**WNMG 080404 Wiper, Clase: CA025P****Datos de pedido**

Número de pedido	252113 CA025P
GTIN	4960664865734
Clase de artículo	25E

**Descripción**

WNMG 080404 Wiper CA025P Clase: CA025P

Rompevirutas: WQ

Profundidad de corte  $a_p$ : 1 - 3,8 mm

Avance  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/rev,

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 70 - 420 m/min

**Descripción técnica**

Profundidad de corte $a_p$	1 - 3,8 mm
Avance $f$	0,15 - 0,6 mm/rev,
Radio angular	0,4 mm
Material de corte	MD
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	70 - 420 m/min
Aplicación principal	P
Rompevirutas	WQ
Condición de corte	ligeramente interrumpido

Clase	CA025P
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Recubrimiento	CVD
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080404
Número de cambios/cortes	6
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado