

**WNMG 080412 Wiper, Clase: CA025P****Datos de pedido**

Número de pedido	252117 CA025P
GTIN	4960664865758
Clase de artículo	25E

Descripción

WNMG 080412 Wiper CA025P Clase: CA025P

Rompevirutas: WQ

Profundidad de corte a_p : 1 - 3,8 mm

Avance f : 0,15 - 0,6 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 420 m/min

Descripción técnica

Material de corte	MD
Clase	CA025P
Rompevirutas	WQ
Profundidad de corte a_p	1 - 3,8 mm
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 420 m/min
Radio angular	1,2 mm

Avance f	0,15 - 0,6 mm/rev,
Aplicación principal	P
Recubrimiento	CVD
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080412
Número de cambios/cortes	6
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado