

**CNMG 120404, Clase: PR005S****Datos de pedido**

Número de pedido	250210 PR005S
GTIN	4960664836390
Clase de artículo	25E

Descripción

CNMG 120404 PR005S Clase: PR005S
Rompevirutas: MU
Profundidad de corte a_p : 0,5 - 4 mm
Avance f : 0,05 - 0,15 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 30 - 90 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	MU
Velocidad de corte v_c aplicación principal	30 - 90 m/min
Radio angular	0,4 mm
Condición de corte	continuo
Material de corte	MD
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Clase	PR005S

Avance f	0,05 - 0,15 mm/rev,
Aplicación principal	S
Profundidad de corte a _p	0,5 - 4 mm
Recubrimiento	Megacoat Hard
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120404
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado