


DNMG 150604, Clase: PR015S

Datos de pedido

Número de pedido	250796 PR015S
GTIN	4960664837359
Clase de artículo	25E

Descripción

DNMG 150604 PR015S Clase: PR015S
 Rompevirutas: MU
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 3,5 mm
 Avance f : 0,05 - 0,18 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 25 - 70 m/min

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Avance f	0,05 - 0,18 mm/rev,
Radio angular	0,4 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Material de corte	MD
Velocidad de corte v_c aplicación principal	25 - 70 m/min
Profundidad de corte a_p	0,5 - 3,5 mm

Rompevirutas	MU
Clase	PR015S
Aplicación principal	S
Recubrimiento	Megacoat Hard
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150604
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado