



SNMG 120404, Clase: PR005S

Datos de pedido

Número de pedido	251162 PR005S
GTIN	4960664836611
Clase de artículo	25E

Descripción

SNMG 120404 PR005S Radio angular: 0,4 mm
 Clase: PR005S
 Rompevirutas: MQ
 Profundidad de corte a_p : 0,4 - 1,5 mm
 Avance f : 0,03 - 0,12 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 30 - 90 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,4 - 1,5 mm
Avance f	0,03 - 0,12 mm/rev,
Aplicación principal	S
Asignación fino/desbaste	Acabado
Velocidad de corte v_c aplicación principal	30 - 90 m/min
Clase	PR005S
Condición de corte	continuo

Material de corte	MD
Rompevirutas	MQ
Radio angular	0,4 mm
Recubrimiento	Megacoat Hard
Código ISO plaquita de corte	SNMG 120404
Número de cambios/cortes	8
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado