


**TNMG 160408, Clase: PR015S**

**Datos de pedido**

Número de pedido	251583 PR015S
GTIN	4960664837519
Clase de artículo	25E

**Descripción**

TNMG 160408 PR015S Clase: PR015S  
 Rompevirutas: MU  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 3,5 mm  
 Avance  $f$ : 0,05 - 0,18 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 25 - 70 m/min

**Descripción técnica**

Material de corte	MD
Clase	PR015S
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 3,5 mm
Radio angular	0,8 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	25 - 70 m/min
Avance $f$	0,05 - 0,18 mm/rev,
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Aplicación principal	S

Asignación fino/desbaste	Desbastado
Rompevirutas	MU
Recubrimiento	Megacoat Hard
Código ISO plaquita de corte	TNMG 160408
Número de cambios/cortes	6
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado