

Garant**Macho de roscar a máquina para agujeros ciegos de rosca izquierda, TiN,
Tipo: 5/8-27****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 130046 5/8-27 |
| GTIN | 4062406050696 |
| Clase de artículo | 10N |

Descripción**Nota:**

Plazo de entrega: 49 días naturales
Cantidad mínima de pedido: 2 uds.
Equipamiento especial, no se admiten devoluciones
Tipo de rosca: UNS-LH
Material de corte: HSS E
Norma: DIN 376
Pasos por pulgada: 27
Ø de rosca: 15,875 mm
Longitud total L: 110 mm
Ø de mango D_s: 12 mm
Vástago cuadrado □: 9 mm
Ø de agujero para roscar: 15 mm

Descripción técnica

| | |
|--------------------------|-----------|
| Pasos por pulgada | 27 |
| Norma | DIN 376 |
| Ø de rosca | 15,875 mm |
| Material de corte | HSS E |
| Vástago cuadrado □ | 9 mm |
| Paso de rosca | 0,94 mm |
| Ø de agujero para roscar | 15 mm |

| | |
|--------------------------------|--|
| Profundidad de rosca | 39,7 mm |
| Número de filos Z | 3 |
| Ø de mango D _s | 12 mm |
| Longitud total L | 110 mm |
| Número de ranuras de sujeción | 3 |
| Tipo de rosca | UNS-LH |
| Tamaño de rosca | 5/8-27 UNS LH |
| Recubrimiento | TiN |
| Norma rosca | ASME B1.1 |
| Clase de tolerancia | 1B |
| Clase de tolerancia | 2B +0,20 |
| Clase de tolerancia | 2B +0,10 |
| Clase de tolerancia | 3B |
| Clase de tolerancia | 2B |
| Clase de tolerancia | 2B +0,05 |
| Forma del corte previo | C |
| Mango | Mango cilíndrico con h9 |
| Refrigeración interior | no |
| Empleo con tipo de perforación | hasta 2×D en agujero ciego |
| Sentido del corte | izquierda |
| Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional |
| anillo de color | sin |
| Tipo de producto | Macho para roscar |