

Garant**Macho de roscar a máquina para agujeros ciegos de rosca izquierda, TiN,
Tipo: 1/2-12****Datos de pedido**

Número de pedido	130046 1/2-12
GTIN	4062406050610
Clase de artículo	10N

Descripción**Nota:**

Plazo de entrega: 49 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 2 uds.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UNS-LH

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 376

Pasos por pulgada: 12

Ø de rosca: 12,7 mm

Longitud total L: 110 mm

Ø de mango D_s: 11 mm

Vástago cuadrado □: 9 mm

Ø de agujero para roscar: 10,75 mm

Descripción técnica

Ø de mango D _s	11 mm
Número de filos Z	3
Vástago cuadrado □	9 mm
Longitud total L	110 mm
Norma	DIN 376
Ø de rosca	12,7 mm
Número de ranuras de sujeción	3

Ø de agujero para roscar	10,75 mm
Paso de rosca	2,117 mm
Pasos por pulgada	12
Profundidad de rosca	31,75 mm
Material de corte	HSS E
Tipo de rosca	UNS-LH
Tamaño de rosca	1/2-12 UNS LH
Recubrimiento	TiN
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 2xD en agujero ciego
Sentido del corte	izquierda
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar