

Garant
Barra de mandrinar MDI, derecha, Ø de mango / tamaño de placa: 25/11 mm


Datos de pedido

Número de pedido	260320 25/11
GTIN	4062406066062
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño de placa	11 mm
Código ISO Soporte	E25S SDQCR/L11
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	32 mm
Longitud de voladizo L_1	200 mm
Ángulo de ajuste κ	107,5 grados
Desplazamiento central L_3	16 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Longitud total L	250 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Longitud de sujeción L_2	24 mm
Ø de mango D_s	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	8xD
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15

674248 TX15

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500