

Garant**Macho de roscar a máquina para agujeros ciegos de rosca izquierda, TiN,
Tipo: 1.13/16-20****Datos de pedido**

Número de pedido	130046 1.13/16-20
GTIN	4062406051938
Clase de artículo	10N

Descripción**Nota:**

Plazo de entrega: 49 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 1 ud.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UN-LH

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 376

Pasos por pulgada: 20

Ø de rosca: 46,037 mm

Longitud total L: 250 mm

Ø de mango D_s: 36 mm

Vástago cuadrado □: 29 mm

Ø de agujero para roscar: 44,84 mm

Descripción técnica

Ø de rosca	46,04 mm
Ø de mango D _s	36 mm
Profundidad de rosca	115,1 mm
Material de corte	HSS E
Norma	DIN 376
Longitud total L	250 mm
Número de filos Z	4

Número de ranuras de sujeción	4
Ø de agujero para roscar	44,84 mm
Pasos por pulgada	20
Vástago cuadrado □	29 mm
Paso de rosca	1,27 mm
Tipo de rosca	UN-LH
Tamaño de rosca	1.13/16-20 UN LH
Recubrimiento	TiN
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 2×D en agujero ciego
Sentido del corte	izquierda
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar