

**Garant**
**DCGT 04T002, Clase: HB7125-1**


### Datos de pedido

Número de pedido	260350 HB7125-1
GTIN	4062406066543
Clase de artículo	21G

### Descripción técnica

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	120 - 300 m/min
Material de corte	MD
Aplicación principal	M
Rompevirutas	VF
Clase	HB7125-1
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte $a_p$	0,05 - 0,2 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Radio angular	0,2 mm
Avance $f$	0,03 - 0,1 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	DCGT 04T002

Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	G
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado