

**Garant****Cabezal escariador de MDI HPC H7 INOX Agujero ciego, TiAlN, Ø nominal D: 26mm****Datos de pedido**

Número de pedido	239735 26
GTIN	4045197707680
Clase de artículo	23A

**Descripción****Ejecución:**

Sistema escariador de cabeza intercambiable **completamente rectificado para ajuste IT7**. Geometría de corte adaptada a la aplicación.

**Concentricidad del sistema  $\leq 5 \mu\text{m}$  (en relación con el cabezal y el soporte) en estado montado.**

Con filos cortos y ranurados de forma recta.

**Aplicación:**

**Para perforaciones de agujero ciego.**

Para el escariado HPC/HSC.

**Nota:**

**Longitud útil total** =  $L_1$  (asiento n.º 239740 / 239745) + l (cabezal intercambiable n.º 239710 a 239735).

Llave de apriete adecuada n.º 219987.

Inserto para llave dinamométrica n.º 219986.

Otros tamaños disponibles a petición.

Tamaño del asiento: 20 mm

Longitud de filo  $l_1$ : 14 mm

Longitud de cabeza l: 26 mm

Número de filos Z: 8

Avance f en INOX < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,5 mm/rev,

**Descripción técnica**

Número de filos Z	8
Longitud de filo $l_1$	14 mm
Avance f en INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,5 mm/rev,
Tamaño del asiento	20 mm
Ø nominal D	26 mm
Longitud de cabeza l	26 mm
Ancho de llave	16 mm
Serie	TopCut
Recubrimiento	TiAlN
Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Tolerancia de taladrado	H7
Empleo con tipo de perforación	con agujero ciego
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Refrigeración interior	sí
Semiestándar	sí
Asiento adecuado	GARANT TopCut
Tipo de producto	Placa de corte para escariado

## Datos de usuario

	Uso	$V_c$	Código ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	25 m/min	M
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		