



Carro de taller Asistente 179NXL, Tipo: 179NXL-7



Datos de pedido

Número de pedido	918277 179NXL-7
GTIN	4000896215164
Clase de artículo	93H

Descripción

Ejecución:

Carro de taller resistente en construcción de doble pared. Carcasa con equinas protectoras de los bordes continuas, cierre centralizado con cerradura de cilindro y extracción de los cajones a ambos lados. Cajones con bisagra de autocierre. Superficie de trabajo completamente obturada, interior del carro protegido frente al derrame de líquidos.

2 ruedas orientables con freno de bloqueo y 2 ruedas fijas.

Capacidad de carga total 1000 kg. Tablero de trabajo y manija de acero fino inoxidable.

Colocación:

Cantidad × altura frontal de cajón mm: 5×81 / 2×166

Lacado:

Azul.

Descripción técnica

Anchura	959 mm
Tipo	179NXL-7
Profundidad	518 mm

Cajón anchura útil	696 mm
Altura	1020 mm
Peso	125 kg
Serie	Asistente
Cajón profundidad útil	398 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	40 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Tipo de producto	Carros de taller