

**Garant****Macho de roscar a máquina para agujeros ciegos de rosca izquierda, TiN,  
Tipo: NO.8-32****Datos de pedido**

Número de pedido	130046 NO.8-32
GTIN	4062406050054
Clase de artículo	10N

**Descripción****Nota:**

Plazo de entrega: 49 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 3 uds.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UNC-LH

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 371

Pasos por pulgada: 32

Ø de rosca: 4,166 mm

Longitud total L: 63 mm

Ø de mango D<sub>s</sub>: 4,5 mm

Vástago cuadrado □: 3,4 mm

Ø de agujero para roscar: 3,42 mm

**Descripción técnica**

Ø de rosca	4,166 mm
Profundidad de rosca	10,4 mm
Número de ranuras de sujeción	3
Paso de rosca	0,794 mm
Pasos por pulgada	32
Material de corte	HSS E
Ø de agujero para roscar	3,42 mm

Número de filos Z	3
Vástago cuadrado □	3,4 mm
Longitud total L	63 mm
Norma	DIN 371
Ø de mango D <sub>s</sub>	4,5 mm
Tipo de rosca	UNC-LH
Tamaño de rosca	8-32 UNC LH
Recubrimiento	TiN
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 2×D en agujero ciego
Sentido del corte	izquierda
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar