


 KOMET**Plaquita de corte KOMET® P25M, P25M, Denominación: 32-050****Datos de pedido**

Número de pedido	216700 32-050
GTIN	4047109064409
Clase de artículo	24T

Descripción**Ejecución:**

Con ranuras de viruta en todo el contorno.

Idóneo para:

Fresa avellanadora n.º 216600 y 216620.

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	TOHT 160408 EN
Clase	P25M
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	250 m/min	N

Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	250 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	250 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	200 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	120 m/min	M
húmedo máximo	adecuado		