


 KOMET**Plaquita de corte KOMET®, K10, Denominación: 14-660****Datos de pedido**

Número de pedido	216740 14-660
GTIN	2050002046627
Clase de artículo	24T

Descripción**Ejecución:**

Con ranuras de viruta en todo el contorno.

Idóneo para :

Fresa avellanadora n.º 216600 y 216620.

Radio angular: 0,4 mm

Código ISO plaquita de corte: TOHX 090204 EN

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	TOHX 090204 EN
Radio angular	0,4 mm
Número de cambios/cortes	3
Clase	K10
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
GG(G)	adecuado	150 m/min	K
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado		