

**Garant**
**AN.U 120608, Tipo: GG**


## Datos de pedido

Número de pedido	215113 GG
GTIN	4045197703170
Clase de artículo	21A

## Descripción

### Ejecución:

Plaquitas reversibles de 4 filos, muy estables y de dos lados.

Gracias a la exclusiva forma geométrica de las plaquitas reversibles, el filo no se debilita con la perforación.

### Datos de aplicación:

$a_{p\text{ máx}} = 12 \text{ mm}$ .

$a_p = 10 \text{ mm}$  (recomendación).

### Atención:

¡No apto para el fresado de ranurado completo!

### Nota:

Contorneado: Valores de aplicación para  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 10 \text{ mm}$ .

Radio angular: 0,8 mm

Avance  $f_z$  por diente: 0,15 mm

Clase: HB9720

## Descripción técnica

Avance $f_z$ por diente	0,15 mm
-------------------------	---------

Tipo	FG
Radio angular	0,8 mm
Clase	HB9720
Tolerancia	K
Código ISO plaquita de corte	AN.U 120608
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar