

Garant

Jyrsinkääntöterä Ø 10 mm, Tyyppi: ALU



Tilaustiedot

Tilausnumero	212640 ALU
GTIN	4045197712141
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

Malli:

Yksityiskohtaiset ohjelastuamisarvot ovat GARANT-lastuamiskäsikirjassa nro 110020.

· Säde-, pyörintä- ja vaihtotarkkuus: $\pm 0,015$ mm.

Käyttö:

Täyssädekuulaterät yleiseen käyttöön muotinvalmistuksessa.

syöttö f_z titaanissa > 850 N/mm²: 0,2 mm

tyyppi: ALU

Laji: HU7810

Tekninen kuvaus

tyyppi	ALU
Lastuava aine	KM
Laji	HU7810
Syöttö f_z alumiinissa, lyhytlastuinen	0,2 mm
Syöttö f_z teräksessä < 1400 N/mm ²	0,2 mm
syöttö f_z titaanissa > 850 N/mm ²	0,2 mm

Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään