

**Pikasyöttöjyrsin MFH Harrier, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 66/5Lmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	222065 66/5L
GTIN	4960664719631
Tuoteluokka	250

**Kuvaus****Kuvaus:**

MFH Harrier -pikasyöttöjyrsin mahdollistaa lyhyet työstöajat suurten syöttönopeuksien ja suurten lastuamissyvyyksien ansiosta. Kuperien leikkuusärmien ja hiontakulman yhdistelmä vähentää lastuamisvoimaa ja minimoi värinän.

**Käyttö:**

Työstöteho kasvaa taso-, tasku- ja urajyrsinnässä. Suuret ulkonemat upotusjyrsinnässä eivät aiheuta pienen lastuamisvoiman ansiosta ongelmia.

**Tekninen kuvaus**

suurin leikkuusyvyys $a_{p \max}$ käytettäessä LD-geometriaa	5 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$	50 mm
KiinnitysreiänØ	22 mm
Sopiva kääntöterä	SOMT..
Ø D <sub>3</sub>	42 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	2 mm

Terän $\varnothing D_c$	66 mm
Kääntöterienkoko	14
Kääntöterän ruuvi	229719 (20IP, 4,5 Nm)
Terien lkm Z	5
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{min}$	108 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$	130 mm
Porrastuspituus L kun $\alpha_{max}$	41 mm
Porrastuskulma $\alpha_{max}$	0,5 astetta
Asetuskulma $\kappa$	10 astetta
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229719
----------------	--------