


Garant**Jyrsinkääntöterä Ø 10 mm, Tyyppi: T1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212640 T1
GTIN	4045197712165
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Malli:**

Yksityiskohtaiset ohjeluomitusarvot ovat GARANT-lastuamiskäsikirjassa nro 110020.

· Säde-, pyörintä- ja vaihtotarkkuus: $\pm 0,015$ mm.

Käyttö:

Täyssädekuulaterät yleiseen käyttöön muotINVALMISTUKSESSA.

syöttö f_z titaanissa > 850 N/mm²: 0,2 mm

Laji: HB7935

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
Laji	HB7935
Syöttö f_z alumiinissa, lyhytlastuinen	0,2 mm
Syöttö f_z teräksessä < 1400 N/mm ²	0,2 mm
syöttö f_z titaanissa > 850 N/mm ²	0,2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	1

Tuotetyyppi

Kääntöterä jysintään