

Garant**Macho de roscar a máquina para agujeros ciegos y pasantes de rosca izquierda, Sin revestimiento, Tipo: 3.3/4-16****Datos de pedido**

Número de pedido	130051 3.3/4-16
GTIN	4062406054038
Clase de artículo	10N

Descripción**Nota:**

Plazo de entrega: 35 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 1 ud.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UN-LH

Material de corte: HSS

Pasos por pulgada: 16

Ø de rosca: 95,25 mm

Longitud total L: 180 mm

Ø de mango D_s: 56 mm

Vástago cuadrado □: 44 mm

Ø de agujero para roscar: 93,75 mm

Descripción técnica

Material de corte	HSS
Ø de mango D _s	56 mm
Paso de rosca	1,588 mm
Número de ranuras de sujeción	10
Longitud total L	180 mm
Pasos por pulgada	16
Número de filos Z	10

Vástago cuadrado □	44 mm
Profundidad de rosca	142,88 mm
Ø de agujero para roscar	93,75 mm
Ø de rosca	95,25 mm
Tipo de rosca	UN-LH
Tamaño de rosca	3.3/4-16 UN LH
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 1,5xD en agujero ciego y pasante
Sentido del corte	izquierda
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar