



Pikasyöttöjyrsin MFH Harrier reiällä kääntöterille SO..



Tilaustiedot

Tilausnumero	222065 66/4
GTIN	4960664719624
Tuoteluokka	250

Kuvaus

Kuvaus:

MFH Harrier -pikasyöttöjyrsin mahdollistaa lyhyet työstöajat suurten syöttönopeuksien ja suurten lastuamissyvyyksien ansiosta. Kuperien leikkuusärmien ja hiontakulman yhdistelmä vähentää lastuamisvoimaa ja minimoi värinän.

Käyttö:

Työstöteho kasvaa taso-, tasku- ja urajyrsinnässä. Suuret ulkonemat upotusjyrsinnässä eivät aiheuta pienen lastuamisvoiman ansiosta ongelmia.

Tekninen kuvaus

Terän $\varnothing D_c$	66 mm
Kääntö terän ruuvi	229719 (20IP, 4,5 Nm)
Maksimaalinen lastuamissyvyys $a_{p,max}$	2 mm
Kokonaispituus L_{ges}	50 mm
Sopiva kääntöterä	SOMT..
$\varnothing D_3$	42 mm

suurin leikkuusyvyys $a_{p \max}$ käytettäessä LD-geometriaa	5 mm
Kiinnitysreiän \emptyset	22 mm
Kääntöterienkoko	14
Terien lkm Z	4
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä $\emptyset D_{\min}$	108 mm
Pyöröporausjyrsintä $\emptyset D_{\max}$	130 mm
Porrastuspituus L kun α_{\max}	41 mm
Porrastuskulma α_{\max}	0,5 astetta
Asetuskulma κ	10 astetta
Fz Helix	0,7
Varren muoto	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229719
----------------	--------