

**Garant****GARANT Master Tap INOX-konekierretappi HSS-E-PM, TiAlN, MF: 26X1,5****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 132875 26X1,5 |
| GTIN         | 4062406081096 |
| Tuoteluokka  | 111           |

**Kuvaus****Malli:****GARANT Master Tap INOX:**

tehokas kierretappi, kehitetty erityisesti **prosessivarmaan käyttöön ruostetta ja happoa kestävässä teräksissä** sekä **duplex-materiaaleissa**.

- **HSS-E-PM-terämateriaali, erittäin hyvä kulumisenkesto**
- **TiAlN-Multilayer uusimman sukupolven pinnoite**
- **Parametroitu lastu-urien geometriamahdollistaa lastujen optimaalisen muodostumisen ja vääntöjäykkyyden**

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E PM

Standardi: DIN 374

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 1,5 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Varren nelikulmio □: 14,5 mm

Alkureiän Ø: 24,5 mm

**Tekninen kuvaus**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Terien lkm Z            | 4       |
| Standardi               | DIN 374 |
| Kokonaispituus L        | 140 mm  |
| Kierteen Ø              | 26 mm   |
| varren Ø D <sub>s</sub> | 18 mm   |

|                                            |                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Kierretyyppi                               | MF                                      |
| Varren nelikulmio <input type="checkbox"/> | 14,5 mm                                 |
| Toleranssiluokka                           | ISO 2X 6HX                              |
| Kierteennousu                              | 1,5 mm                                  |
| Kierteen syvyys                            | 78 mm                                   |
| Lastuava aine                              | HSS E PM                                |
| Alkureiän Ø                                | 24,5 mm                                 |
| Lastu-urien määrä                          | 4                                       |
| Kierteen koko                              | 26                                      |
| Pinnoitus                                  | TiAlN                                   |
| Kylkikulma                                 | 60 astetta                              |
| Kierrenormi                                | DIN 13                                  |
| Etuviiste                                  | B                                       |
| Varsi                                      | Lieriövarsi, h9                         |
| Sisäjähdytys                               | ei                                      |
| Käyttö poraustavalla                       | enintään 3xD läpäreiällä                |
| Leikkaussuunta                             | Oikea                                   |
| Kierretyökalun tyyppi                      | Konekierretappi<br>dynaamiseen työstöön |
| Värirenkas                                 | sininen                                 |
| Sarja                                      | Master Tap                              |
| Tuotetyyppi                                | Kierretappi                             |

## Käyttäjätiedot

|                               | Sopivuus          | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiini<br>(lyhytlastuinen)  | sopii rajoituksin | 28 m/min       | N         |
| Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup> | sopii rajoituksin | 23 m/min       | P         |
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup> | sopii rajoituksin | 23 m/min       | P         |

|                                |          |          |   |
|--------------------------------|----------|----------|---|
| Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu | 12 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>   | soveltuu | 11 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>   | soveltuu | 9 m/min  | M |
| Öljy                           | soveltuu |          |   |
| märkä enintään                 | soveltuu |          |   |