

Garant**HiPer-Drill-leikkuupää m7, HB7530, Ø D: 12,9 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	231640 12,9
GTIN	4045197709677
Tuoteluokka	21M

Kuvaus**Malli:**

Prismahiottu kärki tarkkaan asemointiin ja vakaaseen pittoon.

Pyörimistarkkuus asennettuna $\leq 20 \mu\text{m}$. Rei'ille tarkkuuteen IT9 asti.

Huomautus:

Muita mittoja saatavana pyynnöstä. Leikkaustiedot pätevät peruselementille 5×D.

Ohjausreiät tehdään ainoastaan samantyyppisellä leikkauslaitteella.

Kärkikulma: 135 astetta

perusrunkoon Ø D: 12,5 mm

Syöttö f teräksessä $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,2 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

Ø D	12,9 mm
Syöttö f teräksessä $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,2 mm/kierr,
perusrunkoon Ø D	12,5 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	1

Laji	HB7530
Lastuava aine	KM
Kärkikulma	135 astetta
Terien lkm Z	2
Tuotetyyppi	Leikkuupala poraukseen