

**Sorvauskääntöterä DC.T 070202 viimeistelyyn****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260381 PR1225
GTIN	4960664713509
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	M
Nirkon säde	0,2 mm
lastunmurtaja	MFP-SK
Lastuamissyvyys a_p	0,05 - 2,5 mm
Oheiskäyttö	P
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 110 m/min
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö	50 - 150 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö f	0,03 - 0,15 mm/kierr,
Laji	PR1225
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM

ISO-koodi-kääntöterä	DCGT 070202
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	G
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä