

Garant**HiPer-Drill-leikkuupää m7, HB7530, Ø D: 9,2 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	231640 9,2
GTIN	4045197709516
Tuoteluokka	21M

Kuvaus**Malli:**

Prismahiottu kärki tarkkaan asemointiin ja vakaaseen pittoon.

Pyörimistarkkuus asennettuna $\leq 20 \mu\text{m}$. Rei'ille tarkkuuteen IT9 asti.

Huomautus:

Muita mittoja saatavana pyynnöstä. Leikkaustiedot pätevät peruselementille $5 \times D$.

Ohjausreiät tehdään ainoastaan samantyyppisellä leikkauslaitteella.

Kärkikulma: 135 astetta

perusrunkoon Ø D: 9 mm

Syöttö f teräksessä $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,17 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

Syöttö f teräksessä $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,17 mm/kierr,
perusrunkoon Ø D	9 mm
Ø D	9,2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	1

Laji	HB7530
Lastuava aine	KM
Kärkikulma	135 astetta
Terien lkm Z	2
Tuotetyyppi	Leikkuupala poraukseen