

**Garant**
**Macho de roscar a máquina para agujeros ciegos y pasantes de rosca izquierda, TiN, Tipo: 3-20**

**Datos de pedido**

Número de pedido	130056 3-20
GTIN	4062406055981
Clase de artículo	10N

**Descripción**
**Nota:**

Plazo de entrega: 49 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 1 ud.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UN-LH

Material de corte: HSS

Pasos por pulgada: 20

Ø de rosca: 76,2 mm

Longitud total L: 160 mm

 Ø de mango D<sub>s</sub>: 50 mm

Vástago cuadrado □: 39 mm

Ø de agujero para roscar: 75 mm

**Descripción técnica**

Ø de agujero para roscar	75 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	50 mm
Ø de rosca	76,2 mm
Vástago cuadrado □	39 mm
Profundidad de rosca	114,3 mm
Material de corte	HSS
Longitud total L	160 mm

Pasos por pulgada	20
Número de filos Z	8
Número de ranuras de sujeción	8
Paso de rosca	1,27 mm
Tipo de rosca	UN-LH
Tamaño de rosca	3-20 UN LH
Recubrimiento	TiN
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 1,5xD en agujero ciego y pasante
Sentido del corte	izquierda
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar